


SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, nickel-plated brass adapter with PG connection thread as adapter from a PG outer thread to a metric inner thread



Fördelar

Adapter från PG yttre gänga till metrisk inre gänga.

Användningsområden

Kåpor
Industriella kontaktdon
Maskiner

Design

PG-gänga

Design

Form A: Råfflad
Form B: Slät

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60°C till +200°C

SKINDICHT® MA-PG/M

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



MILTRONIC

Produktinformation

SKINDICHT® MA-PG/M

Art nr	Form	PG-gänga	Gänga, hona M2
SKINDICHT® MA-PG/M			
52104490	B	7	12 x 1,5
52104491	B	9	16 x 1,5
52104492	A	11	16 x 1,5
52104493	B	11	20 x 1,5
52104494	B	13,5	20 x 1,5
52104495	A	16	20 x 1,5
52104496	B	16	25 x 1,5
52104497	A	21	20 x 1,5
52104498	A	21	25 x 1,5
52104499	B	21	32 x 1,5
52104500	A	29	25 x 1,5
52104501	A	29	32 x 1,5
52104502	B	29	40 x 1,5
52104503	A	36	40 x 1,5

Senaste uppdatering (25.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16