



Ładowarka samochodowa

Model: **AK-CH-16**



Kod produktu	AK-CH-16
Typ produktu	Ładowarka samochodowa
Seria	Universal
Napięcie zasilające	12/24 V
Pobór prądu	< 4.5 A
Maksymalna moc	36 W
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Parametry zasilania USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
Parametry zasilania USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (PD 18 W)
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	26 x 26 x 62 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Waga netto	43 g
Waga brutto	128.1 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137159
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Ładowarka samochodowa USB Akya® AK-CH-16 to idealne rozwiązanie dla tych, co spędzają dużo czasu w trasie. Korzystasz z nawigacji w telefonie? Częste zmiany lokalizacji i brak zasięgu przyczyniają się do szybkiego rozładowywania się baterii w twoim urządzeniu? A może wybierasz się na urlop i potrzebujesz podłączyć wideorejestrator oraz tablet z bajkami? To nie problem! Zasilacz posiada **dwa gniazda USB**, które dają dużą swobodę podczas ładowania. Dostępny jest nowoczesny **port USB C PD** oraz standardowy **port USB A QC 3.0**. Dzięki nim masz możliwość instalacji dowolnej długości kabli ze złączami dostosowanymi do danego sprzętu. Dlatego bez problemu zasilisz zarówno starszego, jak i nowszego typu smartfon, wideorejestrator, czy tablet. Co więcej, zastosowane standardy szybkiego ładowania **Quick Charge** oraz **Power Delivery** sprawują kontrolę nad parametrami ładowania. W ten sposób z jednego gniazda możesz zasilić dowolny sprzęt, bez obawy o jego uszkodzenie. Ponadto, ładowarka jest kompatybilna zarówno z gniazdem zapalniczki **12 V w samochodzie osobowym**, jak i **24 V w ciężarówce**.