



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 - ohutseinämäinen

Liimaton kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa yleiskäyttöön, mm. sähköiseen eristämiseen. Kestää hankausta ja suojaa korroosiolta.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa
- Kutistussuhde 3:1
- 7 eri kokoa kattaa laajan käyttöalueen
- Taipuisa ja itsestään sammuva (ei kirkas)



HIS-3-sarjan jakelulaatit.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+100 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -5 %
Läpilyöntilujuus	20 kV, ASTM D 150
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1 (ei kirkas)
Eristysluokka	B (VDE 0530)



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	Kirkas (CL)	30-33	52 377 60	308-30153
	1,5	0,5	0,45	10 m	Musta (BK)	30-33	52 377 42	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Punainen (RD)	30-33	-	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 51	308-30156
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 69	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	Kirkas (CL)	30-33	52 377 61	308-30303
	3,0	1,0	0,55	10 m	Musta (BK)	30-33	52 377 43	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Punainen (RD)	30-33	-	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 52	308-30306
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 70	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	Kirkas (CL)	30-33	52 377 62	308-30603
	6,0	2,0	0,65	5 m	Musta (BK)	30-33	52 377 44	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Punainen (RD)	30-33	-	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 53	308-30606

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30 H5002	31 H5004	32 E4500	33 ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 71	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	Kirkas (CL)	30-33	52 377 63	308-30903
	9,0	3,0	0,75	5 m	Musta (BK)	30-33	52 377 45	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Punainen (RD)	30-33	-	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 54	308-30906
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 377 72	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	Kirkas (CL)	30-33	52 377 64	308-31203
	12,0	4,0	0,80	5 m	Musta (BK)	30-33	52 377 46	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Punainen (RD)	30-33	-	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Sininen (BU)	30-33	52 377 55	308-31206
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 377 73	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	Kirkas (CL)	30-32	52 377 65	308-31803
	18,0	6,0	0,90	4 m	Musta (BK)	30-32	52 377 47	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Punainen (RD)	30-32	-	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Sininen (BU)	30-32	52 377 56	308-31806
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 377 74	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	Kirkas (CL)	30-32	52 377 66	308-32403
	24,0	8,0	1,20	3 m	Musta (BK)	30-32	52 377 48	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Punainen (RD)	30-32	-	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Sininen (BU)	30-32	52 377 57	308-32406

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.