SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Resistente a radicación UV

Resistente a temperaturas

Robusto

Protección frente a descarga de tracción

Resistente a aceites

Ahorro en tiempo de instalación

Resistencia mecánica

Libre de halógenos

Beneficios

Universal
Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

Última actualización (06.04.2018)
©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Características de producto
Protección frente al polvo
Protección frente a la humedad
Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Normas de referencia / Aprobaciones
UL FILENUMBER E308201

Composición de producto
Tuerca de conexión métrica
Cuello hexagonal con conexión integrada al tubo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV Gris, RAL 7001
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP65: para tubos formados helicoidalmente IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (06.04.2018)
©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Referencia	Tamaño métrico	Abertura mm	Compatible con SILVYN® SI	Compatible con SILVYN® SP/SP-PU	Compatible con SILVYN®EL/ELU/ ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC-M negro					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M gris					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63

Última actualización (06.04.2018)
©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16