

HelaGuard skyddsslangar i plast

HG-SW PA6 standard


Passar maskinbyggnation, apparatskåp, generell konstruktion inom industrin och offentliga byggnader m.m.

Egenskaper och fördelar

- Mycket flexibel och högt utmattningsstal
- Nötningsresistent
- Hög slaghållfasthet, återhämtar sig efter deformation
- Hög resistens mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Låg rökutveckling och låg toxicitet
- Självsläckande enligt UL94V2
- Färg: svart (UV-resistent); grå på begäran



Till hemsidan!



HelaGuard plastslang



HelaGuard HG-SW för industriella applikationer.

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40 °C till +120 °C
Användningstemperatur i rörelse	-20 °C till +100 °C
Brännbarhetsklass	UL94 V2



CAD download

TYP	Nom Ø	NW Ø	Ytter Ø (OD)	Inre Ø (ID)	Min. böjradie (R)	Slangvikt	Rulllängd	Färg	E-nr	Art nr.
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Svart (BK)	14 119 46	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	Svart (BK)	14 118 00	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Svart (BK)	14 118 01	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	Svart (BK)	14 118 02	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Svart (BK)	14 118 03	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	Svart (BK)	14 118 04	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Svart (BK)	14 118 05	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	Svart (BK)	14 118 06	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	Svart (BK)	14 118 07	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	Svart (BK)	14 118 08	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Svart (BK)	14 118 08	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Svart (BK)	14 118 10	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Svart (BK)	14 118 12	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	Svart (BK)	14 118 13	166-11109

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.