



Merkintälevyt

AT1-, AT2- ja AT3-merkintälevyt

Soveltuvat Ovalgrip-johdinmerkkin kanssa kaapeleiden ja nippujen merkintään.

Ominaisuudet ja edut

- Käsinmerkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää
- AT1-merkintälevyyn sopii maks. 7 kpl HODS50-johdinmerkkiä
- AT2-merkintälevyyn sopii maks. 8 kpl HODS85-johdinmerkkiä
- AT3-merkintälevyyn sopii maks. 14 kpl HODS85-johdinmerkkiä




AT1-, AT2- ja AT3-merkintälevyt.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Materiaalin paloluokka	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Pituus (L)	Leveys (W)	Johdinside leveys maks.	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
AT1	62,5	4,7	7,4	100 kpl	Luonnon (NA)	-	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100 kpl	Musta (BK)	13 574 91	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100 kpl	Luonnon (NA)	-	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100 kpl	Musta (BK)	13 574 92	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100 kpl	Luonnon (NA)	-	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100 kpl	Musta (BK)	13 574 93	151-41310

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

TUOTETUNNUS	Kuvaus	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
T82S-BK	Merkintäkynä	2 kpl	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	Merkintäkynä	2 kpl	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.