

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 is de klassieke parallelle geribbelde slang die de beste bescherming biedt door de structuur en veelzijdige accessoires

Info

Maximale veiligheid in het geval van brand



Groot aantal keurmerken



Temperatuurbestendig



Betrouwbaar



Lichtgewicht



Halogeenvrij



Goede chemische bestendigheid



Vlamvertragend

SILVYN® RILL PA 6

Voordelen

Vormstabiel
Flexibel
In hoge mate vlamvertragend en zelfdovend volgens UL 94V-0
Drukbestendig
Lichtgewicht

Toepassing

Machinebouw
Nutsbedrijven
Spoorwagtoepassingen/automotive
Bewegende toepassingen
Buitentoepassing (in zwart)

Bijzonderheden

Halogeen- en cadmiumvrij
Slijtvast
Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Opmaak

Fijngeribbelde polyamide 6 bescherm slang

Opmerking

UV- en weerbestendig

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde
kabelbescherm slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golf slang

Certificeringen:

IEC EN 61386-23
UL File No. E308201
DNV, Lloyd's Register
EN 45545-2 (HL-3)

Geleverde kleur:

Grijs (RAL 7031)
Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal:

PA 6
Siliconenvrij
Halogeenvrij
Brandgedrag volgens UL 94V-0

Temperatuurbereik:

-40°C tot +115°C
kortstondig +150°C

SILVYN® RILL PA 6

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® RILL PA 6**

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Geschikt voor SILVYN®KLICK- M/90°M	Geschikt voor SILVYN® KLICK PG/90°PG	Geschikt voor SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 6 grijs						
61746939	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746950	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747010	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746960	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746970	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746980	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746990	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747000	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 zwart						
61746935	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746955	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747015	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746965	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746975	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746985	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746995	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747005	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48