

Broszura informacyjna

20 06 160

- Szczęki płaskie, krótkie, szerokie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



Nr art.	20 06 160
EAN	4003773033783
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	176 g
Wymiary	160 x 54 x 30 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

	9,5 mm
	30,0 mm
Szerokość główki	17,0 mm
izolowane wg VDE	tak
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

