

950 PKS Klucz trzpieniowy krótki z kulką, chromowany, metryczny, 5 x 90 mm

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288098092	Wymiar:	90x25x6 mm
Numer części:	05133155001	Waga:	19 g
Numer artykułu:	950 PKS	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Długie ramię z końcówką sferyczną
- Wersja krótka do pracy w szczególnie trudno dostępnych miejscach
- Klucze do śrub z gniazdem sześciokątnym z zaletami profilu Hex-Plus dla dłuższej żywotności śruby
- Skuteczna ochrona antykorozyjna dzięki chromowanej powierzchni

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy z bardzo krótkim ramieniem do trudno dostępnych połączeń śrubowych. Do śrub z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Kulka umieszczona na długim ramieniu umożliwia łatwą pracę trudno w dostępnych przestrzeniach montażowych. Chromowany, wyróżniający się wysoką odpornością na korozję. Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html

Wera - 950 PKS
05133155001 - 4013288098092

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym

Klucze trzpieniowe



Odrzuciliśmy klasyczne klucze trzpieniowe, gdyż zbyt często powodują odkształcenie gniazda śruby, wskutek czego śruby nie można już odkręcić, a klucz wyslizguje się z gniazda. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku w gnieździe śruby. Efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.

Hex-Plus



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe "Take it easy" posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

Doskonała ochrona powierzchni



Klucze trzpieniowe chromowane odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html

Wera - 950 PKS
05133155001 - 4013288098092

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05133150001 ¹⁾	1,5	50	14	2	9/16
05133151001	2,0	56	16	2 7/32	5/8
05133152001	2,5	63	18	2 1/2	23/32
05133153001	3,0	71	20	2 3/4	25/32
05133154001	4,0	80	22	3	29/32
05133155001	5,0	90	25	3 1/2	1
05133156001	6,0	100	28	4	1 3/32
05133157001	8,0	112	32	4 7/16	1 1/4
05133158001	10,0	125	36	5	1 5/16

1) Tradycyjny profil sześciokątny

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html

Wera - 950 PKS

05133155001 - 4013288098092

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de