

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, Piulițe fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea flăcării și autostingere, nu generează picături aprinse. Pentru clădiri publice.



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Timpul de asamblare



Fără halogen

Beneficii

Fără halogen

Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0

Auto-stingere, fără picurare

Domeniul de utilizare

Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® în găuri fără filet.

Aeroporturi

Construcția tunelurilor

Metrouri

Clădiri publice

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

SKINTOP® GMP-HF-M**Notă**

Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST-HF-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Culoare:

Gri deschis (RAL 7035)

Material:

Poliamidă fără halogen conform UL 94 V0

Gama de temperatură:

Static: între -40 °C și +100 °C

Dinamic: -20 °C ÷ +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® GMP-HF-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Ultima actualizare (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16