# SILVYN® SCH

SILVYN® SCH – zaciski do kabli



Optymalne odciążenie

## Korzyści
Zapewnia wytrzymałość na rozciąganie
Mocowanie różnych rozmiarów peszli jedną opaską

## Zakres zastosowania
W połączeniu z:
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z

## Cechy produktu
Zmienny zakres siły zaciskania

## Budowa produktu
Pierścień ze stali ocynkowanej
Przekładnia ślimakowa

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000127<br>Opis klasy ETIM 5.0: Obejma mocująca |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000127<br>ETIM 6.0 Class-Description: obejma mocująca |
| Materiał: | Stal ocynkowana |

## Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (06.02.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

# SILVYN® SCH

| Numer katalogowy | Oznaczenie wyrobu | Zakres zaciskania w [mm] | Pasuje do SILVYN® SI/SP/SP-PU |
|---|---|---|---|
| SILVYN® SCH | | | |
| 52003130 | 10 - 16 S | 10 - 16 | 10 x 14 / 11 x 14 |
| 52003140 | 12 - 20 S | 12 - 20 | 12 x 16 / 13 x 16 / 14 x 18 |
| 52003160 | 16 - 25 S | 16 - 25 | 16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23 |
| 52003170 | 20 - 32 S | 20 - 32 | 22 x 27 |
| 52009050 | 25 - 40 S | 25 - 40 | 30 x 36 / 23 x 28 |
| 52009061 | 35 - 50 S | 35 - 50 | 32 x 38 / 38 x 44 |
| 52009040 | 40 - 60 S | 40 - 60 | 45 x 51 / 50 x 56 |

Ostania aktualizacja (06.02.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16