


SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, polyamide, glass fibre-reinforced enlargers with PG connection thread, with supporting surface for spanner



Utrymmeskrav

Fördelar

Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgångor än befintliga gängade hål
Montering med skruvnyckel
Stödyta för skruvnyckel gör att man undviker repor på kapslingen

Användningsområden

Maskiner
Enheter
Kåpor

Design

PG-gänga

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

SKINDICHT® EKU

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINDICHT® EKU

Art nr	Benämning/storlek
SKINDICHT® EKU	
52025200	EKU 7/9
51731000	EKU 9/11
51731010	EKU 11/13,5
51731020	EKU 13,5/16
51731030	EKU 16/21
51731040	EKU 21/29
52025210	EKU 29/36
52025220	EKU 36/42
52025230	EKU 42/48

Senaste uppdatering (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16