

5904VI/1T

Zestaw 98 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle we wkładach profilowanych

Utrzymanie ruchu w przemyśle

		art.
	059041161	5904VI/1T



T80

T95

T06



T153

T138

T145

T236



T234

T33

T208

T68



T80

T05

T06



T153

T138

T145

T236



T234

T33

T208

T68

- n. 19 **920A**: nasadka 1/2" sześciokątna $\odot$ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 5 **920ME**: nasadka 1/2" z końcówką trzpieniową sześciokątną $\odot$ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- n. 1 **920/21**: przedłużacz 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22**: przedłużacz 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25**: przegub 1/2"
- n. 1 **920/42**: pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem
- n. 1 **920/55**: pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym $\oplus$
- n. 16 **42NEW**: Klucze płasko-oczkowe 6÷21 mm
- n. 5 **42NEW**: Klucze płasko-oczkowe 22-24-27-30-32 mm
- n. 1 **1048**: Szczypce nastawne 250 mm
- n. 1 **1052**: szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
- n. 1 **1084**: Szczypce tnące boczne, wzmocnione $\square$ 160 mm
- n. 1 **1150**: szczypce uniwersalne $\equiv$ 180 mm
- n. 1 **1166**: Szczypce półokrągłe $\bullet$ 160 mm
- n. 1 **1032**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\odot$ 180 mm
- n. 1 **1034**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych $\odot$ 170 mm
- n. 1 **1036**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\bullet$ 175 mm
- n. 1 **1038**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\bullet$ 175 mm
- n. 2 **35**: przecinak płaski żebrowany 100 - 200 mm
- n. 5 **1719BMA8/S5**: komplet pilników 200 mm
- n. 1 **1370**: młotek ślusarski 300 g
- n. 1 **1390**: młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 35 mm
- n. 8 **55**: klucz płaski dwustronny 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- n. 9 **96/SC9**: klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\odot$ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 4 **1260**: wkrętaki płaskie $\bullet$ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- n. 3 **1262**: wkrętak krzyżowy profil Phillips® $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- n. 6 **951**: klucz typu T z 3 końcówkami sześciokątnymi $\odot$ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm