


SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, Piulițe metrice din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru stabilitate și rezistență mecanică maximă



Certificări multiple



Rezistent la UV



Rezistent la temperatură



Rezistent la ulei



Timpul de asamblare



Rezistență chimică bună

Beneficii

Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
Suportul de așezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® în găuri fără filet.

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

SKINTOP® GMP-GL-M

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Aprobare UL doar dacă se folosește cu presetupele SKINTOP® din poliamidă cu aprobare UL

Proiectat pentru folosire împreună cu presetupele metrice SKINTOP® din mase plastice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

La cerere:

Disponibilă și versiunea fără guler (fără suprafața plană pentru instrumentele de montaj)

Culoare:

Gri argintiu (RAL 7001)

Gri deschis (RAL 7035)

Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material:

Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură:

Static: între -40 °C și +100 °C

Dinamic: -20 °C ÷ +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® GMP-GL-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm
SKINTOP® GMP-GL-M gri argintiu		
53119000	M 12 x 1,5	17
53119010	M 16 x 1,5	22
53119020	M 20 x 1,5	27
53119030	M 25 x 1,5	34
53119040	M 32 x 1,5	41
53119050	M 40 x 1,5	50
53119060	M 50 x 1,5	60
53119070	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M negru		
53119100	M 12 x 1,5	17
53119110	M 16 x 1,5	22
53119120	M 20 x 1,5	27
53119130	M 25 x 1,5	34
53119140	M 32 x 1,5	41
53119150	M 40 x 1,5	50
53119160	M 50 x 1,5	60
53119170	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M gri deschis		
53119003	M 12 x 1,5	17
53119013	M 16 x 1,5	22
53119023	M 20 x 1,5	27
53119033	M 25 x 1,5	34
53119043	M 32 x 1,5	41
53119053	M 40 x 1,5	50
53119063	M 50 x 1,5	60
53119073	M 63 x 1,5	75

Ultima actualizare (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16