

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reducții, permit utilizarea presetupelor cu filet de dimensiune mai mică decât cel al orificiilor existente



Conector cu carcasa standard



Siguranță



Cerința de spațiu

Beneficii

Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii

Domeniul de utilizare

Mașini
Dispozitive
Carcase

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

La cerere:

Disponibil cu garnitură preasamblată

Material:

Alamă nichelată

Gama de temperatură:

-60°C la +200°C

Ultima actualizare (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MR-M**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**LAPP GROUP**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SKINDICHT® MR-M

Articol nr.	Filet exterior	Filet interior M2
SKINDICHT® MR-M		
52104310	16 x 1.5	12 x 1.5
52104311	20 x 1.5	12 x 1.5
52104312	20 x 1.5	16 x 1.5
52104313	25 x 1.5	16 x 1.5
52104314	25 x 1.5	20 x 1.5
52104315	32 x 1.5	20 x 1.5
52104316	32 x 1.5	25 x 1.5
52104317	40 x 1.5	25 x 1.5
52104318	40 x 1.5	32 x 1.5
52104319	50 x 1.5	32 x 1.5
52104320	50 x 1.5	40 x 1.5
52104321	63 x 1.5	40 x 1.5
52104322	63 x 1.5	50 x 1.5
52006575	72 x 2	63 x 1.5
SKINDICHT® MR-M, alamă		
52006579	80 x 2	75 x 1.5

Ultima actualizare (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16