

Lamelový brusný talíř 125 mm P 80, N-ZK (623197000)

Objednací číslo 623197000

EAN 4007430087768



Zástupný obrázek

- Vhodné na hrubé a mezioperační broušení v celém rozsahu zpracování kovů, nerezové oceli, oceli, litiny a ocelového plechu
- Kvalita „Novoflex“: Výkonná vstupní třída
- Rovnoměrně vysoký brusný výkon
- Broušení za chladu
- Rovnoměrný výbrus; komfortní broušení jen s velmi nepatrnými vibracemi
- Velmi vhodný k obrábění nerezové oceli
- Nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s
- Šikmé provedení: úhel nastavení 7–9°

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Průměr x vrtání	125 x 22.23 mm
Zrnitost	P 80
Provedení	šikmý
Max. otáčky	12200 /min
Prodejní jednotka / balení	1 / 10