

WM-70ST-01

Uchwyt ścienny na telewizor (obrót i pochylenie), 37"- 70", do 35 kg

DOSKONALE USTAWIONY EKRAN

- ZWARTA, LEKKA I KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



Cechy produktu

- Dwuramienny, pełnoekranowy uchwyt ścienny do telewizora
- Obsługuje większość telewizorów LCD/LED o przekątnej od 37 do 70 cali
- Zgodność ze standardem VESA, maks. 600 mm x 400 mm
- Odległość od ściany 78 400 mm
- Umożliwia obrót o 120 stopni i przechylenie o 20 stopni
- Zawiera wszystkie niezbędne materiały instalacyjne

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie
Objętość kartonu
Waga kartonu, kg
Wymiary opakowania:
Wymiary kartonu DxSxW
Kraj pochodzenia
Kod kreskowy EAN
Kod celny

3
0.0458843
16.44
752x184x91 mm
770x202x295 mm
CN
8716309127837
8302500000

Zawartość opakowania

Uchwyt ścienny
Zestaw akcesoriów instalacyjnych
Instrukcja instalacji

Specyfikacja

Materiał: stal, tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe
czarny kolor
rozmiar ekranu: 37" ~ 70"
Obsługa VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400mm
Nośność: 35 kg
Profil: 78 ~ 400 mm
Zakres pochylenia: 0° ~ -20°
Zakres obrotu: +60° ~ -60°
Poziom ekranu: +3° ~ -3°
Instalacja: solidna ściana
Zarządzanie kablami: Tak
Waga netto: 4,65 kg
Wymiary: 400x635x430mm

Certyfikaty

