



Tubos No Metálicos

HG-DC Dos Piezas


Tubo corrugado en dos piezas para re-adaptaciones / reparaciones, utilizado en paneles de control, construcción de maquinaria, construcción de plantas, etc.

Características y Beneficios

- Puede ser abierto y cerrado repetidamente
- Los cables se introducen lateralmente
- Resistente a la abrasión
- Libre de halógenos, azufre y fósforo
- Autoextinguible según IEC 61386
- Color: Negro (Resistente UV)



HelaGuard HG-DC en Dos Piezas, solución ideal en la re-adaptación de cables.



Tubo no metálico HelaGuard

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. Trabajo	-40 °C a +120 °C
Flamabilidad	UL94 V2



TIPO	Ø Nominal	NW Ø	Ø Ext (OD)	Ø Int (ID)	Rad. Curvat. (R)	Peso	Largo Rollo	Color	Código
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	23 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11800
HG-DC13	13	10	13,0	7,9	55	37 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11801
HG-DC16	16	12	15,8	10,3	60	41 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11802
HG-DC21	21	17	21,2	13,9	90	63 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11803
HG-DC28	28	23	28,5	20,5	105	94 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11804
HG-DC34	34	29	34,5	26,6	150	118 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11805
HG-DC42	42	36	42,5	34,8	170	193 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11806
HG-DC54	54	48	54,5	45,3	170	263 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11807

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Medidas de rollos diferentes están disponibles bajo consulta. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.