



Puszka łączeniowa

i 12-L



i 12-L

Puszka łączeniowa

85 x 85 x 37 mm

Numer artykułu: 33291201

Puszka łączeniowa wg DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 wpustów, 3 wpusty w dnie, komplet z narzędziem do wycinania otworów i zaślepki zamykającej, z punktami mocowania na zewnątrz

szary, bez zacisków, do zacisków pojedynczych z aprobatą VDE



dane techniczne

środki

Szerokość:	85 mm
Długość:	85 mm
wysokość:	37 mm

Material:

Skrzynka:	Polietylen
Pokrywa:	Polipropylen
Materiał:	Polipropylen

Certyfikaty



Akcesorium

VST RR - Zaślepki

HandyGrip VG 20 - Listwa zaciskowa

HandyGrip VG 21 - Listwa zaciskowa

HandyGrip VG 21 w - Listwa zaciskowa

HandyQuick SQ 32 - Zacisk wtykowy

HandyQuick SQ 52 - Zacisk wtykowy



Puszka łączeniowa

i 12-L

Inne atrybuty

Kolor:	inne
Przekrój przewodu:	2,5 mm²
Do łączenia szeregowego:	Nie
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe:	Bez
Zachowanie funkcji:	Bez
możliwość plombowania:	Nie
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Rodzaj ochrony:	IP55 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nie