

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

Info

Máxima seguridad en caso de incendio



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Fiabilidad



Ligero



Libre de halógenos



Gran resistencia química



No propagador de la llama

SILVYN® RILL PA 6

Beneficios

Dimensionalmente estable
Flexible
De combustión lenta y autoextinguible, según UL94 V0
Resistente al aplastamiento
Ligero

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Instalaciones públicas
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Apto para movimientos continuos
Apto para uso en exteriores (en color negro)

Características de producto

Libre de halógenos y cadmio
Resistente a la abrasión
Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tubo corrugado de perfil fino fabricado en poliamida 6

Aviso

Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas, en color negro

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material:	PA 6 Sin silicona Sin halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +115 °C corta duración +150 °C

SILVYN® RILL PA 6**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



LAPP GROUP

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

SILVYN® RILL PA 6

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN®KLICK-M/90°M	Compatible con SILVYN® KLICK PG/90°PG	Compatible con SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 6 gris						
61746939	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61747010	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746960	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746970	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746980	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
SILVYN® RILL PA 6 negro						
61746935	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746955	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747015	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746965	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746975	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746985	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61747005	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Última actualización (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16