



Kabel zasilający

Model: **AK-NB-10A**



Kod produktu	AK-NB-10A
Typ produktu	Kabel zasilający
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.5 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	3.0 m
Wtyczka #1	CEE 7/7
Wtyczka #2	IEC C5
Materiał przewodu	CCA
Przekrój przewodu	3 x 0.5 mm ²
Oznaczenia przewodu	H03VV-F
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	7 mm
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	240 x 70 x 70 mm
Waga netto	239 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137012
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel zasilający Akyga® AK-NB-10A to idealne rozwiązanie w przypadku uszkodzenia lub chęci wymiany oryginalnego przewodu zasilacza na dłuższy. **Trzymetrowy kabel** umożliwi swobodny dostęp nawet do dalej położonych gniazd zasilających. Dzięki temu dowolnie wybierzesz miejsce, w którym będzie stał twój sprzęt, bez obawy o brak gniazdek w pobliżu. Co więcej, kabel charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz wytrzymałą izolacją. Z jednej strony posiada **wtyczkę Schuko (CEE 7/7)**, z drugiej zaś znajduje się **złącze IEC C5**, zwane też koniczynką. Złącze to służy do zasilania różnego rodzaju sprzętu komputerowego i multimedialnego, w tym adapterów AC do laptopów, drukarek czy monitorów.