

SILVYN® FPS

SILVYN® FPS is een hoog flexibele beschermslang van PVC





SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K

Waterdicht

Kabelrups

Bestand tegen corrosie

Voordelen

Vormstabiel
Kan worden samengedrukt en opgerekt
Hoge bestendigheid tegen olie en zuren
Vloeistofdicht
Bestand tegen corrosie

Toepassing

Machinebouw
In kabelrupsen (SILVYN® CHAIN)
Robotica
Bewegende toepassingen
Voor binnengebruik

Bijzonderheden

Cadmiumvrij

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Laatste update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS

Opmaak
Verenstalen draad met PVC-isolatie
Zachte-PVC ommanteling

Opmerking
VE = 50 m (op aanvraag)

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Geleverde kleur:	Grijs
Materiaal:	Zacht PVC met geïsoleerde verenstaaldraad
Temperatuurbereik:	-25°C tot +80°C

Opmerking
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Laatste update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

SILVYN® FPS

Productinformatie

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Geschikt voor SILVYN® USK-M/US-M	Geschikt voor SILVYN® LKI-M/MSK-M	Geschikt voor SILVYN® USK/US/LKI/EE-K
SILVYN® FPS						
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61711630	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61711670	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61711750	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48
SILVYN® FPS 10M						
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61721710	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61721720	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61721740	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48

Laatste update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16