
Lanberg




## LCU6-10CC-0305-R

# KABEL LAN 1GB/S



## CECHY PRODUKTU:

- Kabel nieekranowany – U/UTP
- Żyły jednodrutowe wykonane z CCA
- Do użytku wewnętrznego

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

| | |
|---|---|
| Rodzaj ekranowania | U/UTP |
| Materiał żyły | Miedziowany (CCA) |
| Materiał powłoki | PVC |
| Klasa odporności na ogień (Euroclass) | Fca |
| Budowa żyły | Jednożyłowe |
| Grubość żyły | 0,56 mm |
| AWG | 23 |
| Izolacja HDPE | 0,93 mm |
| Grubość otuliny | 0,54 mm |
| Średnica zewnętrzna | 5,6 mm |
| Maksymalna częstotliwość pracy | do 250 MHz |
| Długość przewodu | 305 m |
| Kolor | Czerwony |

EAN-13: 5901969439847
NR KAT.: LCU6-10CC-0305-R

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.