SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - 组合 SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT 使用的软管配件

耐UV

耐温

坚固

最佳应力缓释

耐油性

缩短装配时间

抗机械应力

无卤电缆

优势
所有应用场合
安装快速简便

Last Update (08.04.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC

应用范围
与保护软管组合：
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (螺旋形光滑软管)

产品特性
防尘
防潮湿
提供最大程度的应力缓释和机械防护

技术认证
UL 文件号 E308201

产品结构
PG 制连接螺纹
六边形帽肩带集成软管接口

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 类别描述：塑料保护软管的螺纹连接件
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for protective plastic hose
证书:	IEC EN 61386-23
发货颜色:	黑色，RAL 9005，抗紫外线 灰色，RAL 7001
材料:	PA66 无卤
防护等级:	与螺旋形软管连接时可达IP 65，与光滑软管连接时可达 IP 67 + IP 68 (2bar)
温度范围:	-40 °C 至 +120 °C

备注
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

物料编号	PG 制尺寸	净开口 mm	适用于 SILVYN® SI	适用于 SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU /ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC 黑色					
55502470	9	9	11 x 14	-	13
55502471	11	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13.5	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13.5	14.5	-	16 x 20	20
55502473	16	14.5	-	16 x 20	20
55502474	21	19	-	22 x 27	25
55502476	29	24.5	-	-	30
55502495	29	24.5	-	-	32
55502477	36	33	-	-	40
55502478	42	39	-	-	50
55502479	48	48	-	-	63
SILVYN® MPC 灰色					
55502496	9	9	11 x 14	-	13
55502497	11	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13.5	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13.5	14.5	-	16 x 20	20
55502451	16	14.5	-	16 x 20	20
55502452	21	19	-	22 x 27	25
55502453	29	24.5	-	-	30
55502454	29	24.5	-	-	32
55502455	36	33	-	-	40
55502456	42	39	-	-	50
55502457	48	48	-	-	63

Last Update (08.04.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16