


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, polyamide, glass fibre-reinforced reducers for maximum mechanical stability, with metric connection thread



带有标准罩壳的连接器



有空间需求



缩短装配时间

优势

允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

应用范围

机械设备
设备
罩壳

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

SKINDICHT® KU-M

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

发货颜色:

RAL 7035 浅灰色

材料:

聚酰胺, 玻璃纤维加强

温度范围:

-40° C 至 +100° C

备注

照片和图像不能缩放, 也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® KU-M

物料编号	外螺纹, M1	内螺纹, M2	SW 扳手尺寸 mm
SKINDICHT® KU-M			
52104505	16 x 1.5	12 x 1.5	22
52104470	20 x 1.5	12 x 1.5	24
52104504	20 x 1.5	16 x 1.5	24
52104472	25 x 1.5	12 x 1.5	29
52104473	25 x 1.5	16 x 1.5	29
52104474	25 x 1.5	20 x 1.5	29
52104475	32 x 1.5	12 x 1.5	36
52104476	32 x 1.5	16 x 1.5	36
52104477	32 x 1.5	20 x 1.5	36
52104478	32 x 1.5	25 x 1.5	36
52104479	40 x 1.5	16 x 1.5	46
52104480	40 x 1.5	20 x 1.5	46
52104481	40 x 1.5	25 x 1.5	46
52104482	40 x 1.5	32 x 1.5	46
52104483	50 x 1.5	20 x 1.5	55
52104484	50 x 1.5	25 x 1.5	55
52104485	50 x 1.5	32 x 1.5	55
52104486	50 x 1.5	40 x 1.5	55
52104487	63 x 1.5	25 x 1.5	68
52104488	63 x 1.5	32 x 1.5	68
52104489	63 x 1.5	40 x 1.5	68
52104469	63 x 1.5	50 x 1.5	68