

Flexiamant super 150 x 6,0 x 22,23 alu, SF 27 (616754000)

Référence 616754000

EAN 4007430403353



Photo semblable

- Meule spéciale avec structure ouverte pour une bonne performance abrasive et une longévité élevée
- Dureté : tendre
- Convient parfaitement au travail de matériaux lubrifiants comme l'aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Classe de qualité	A 36-M
Diamètre x épaisseur x alésage	150 x 6 x 22.23 mm
Modèle	coudé
Vitesse de rotation max.	10200 /min
Unité de vente / unité d'emballage	1 / 25