

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptateur, permet l'utilisation d'accessoires PG sur des filetages métriques



Robuste



Résistance mécanique

Avantages

Pour l'usage de pièces PG dans des filetages au pas métrique

Applications

Adaptateur pour filetage extérieur métrique et filetage intérieur PG

Machines

Appareils

Boîtier

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Sur demande:

Avec joint torique monté

Matériau:

Laiton nickelé

Plage de température:

-60 °C à +200 °C

SKINDICHT® MA-M/PG**Remarque**

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINDICHT® MA-M/PG**

Numéro d'article	Filetage, mâle M1	Filetage, femelle PG/NPT
SKINDICHT® MA-M / PG		
52104200	16 x 1,5	7
52104210	20 x 1,5	9
52104220	25 x 1,5	11
52104230	25 x 1,5	13,5
52104240	25 x 1,5	16
52104250	32 x 1,5	16
52104260	32 x 1,5	21
52104270	40 x 1,5	21
52104280	50 x 1,5	29
52104290	63 x 1,5	36
52104300	63 x 1,5	42

Dernière mise à jour (26.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16