
Moduł Keystone z gniazdem RJ12 > LSA Cat.3 UTP, czarny

Opis

Ten moduł firmy Delock można używać w celu podłączania przewodu telefonicznego do złącza żeńskiego RJ12. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, może być on używany do łatwego montażu poprzez zatrzaśnięcie, np. w patch panelu, na płycie przedniej lub w natynkowej puszce montażowej.





Numer artykułu 86468

EAN: 4043619864683

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  zewnętrzne: 1 x gniazdo żeńskie RJ12 (RJ25) (6P/6C) >
  wewnętrzne: LSA (beznarzędziowo)
- Kompatybilny z RJ11 (6P/2C) oraz RJ14 (6P/4C)
- Nieekranowany (UTP)
- Dla przewodów drutowych lub linkowych maks. do 0,511 mm (24 - 26 AWG)
- Dla portów keystone z 19,2 x 14,9 mm
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 27,4 x 19,8 x 19,8 mm

Zawartość opakowania

- Moduł keystone
- Menedżer okablowania

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Odpowiedni do średnicy przewodnika:	24 - 26 AWG
Typ montażu:	Moduł keystone

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x RJ12 żeńskie
Wewnętrzne:	1 x blok zacisków LSA

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Tarcza:	unshielded
Długość:	27.4 mm
Szerokość:	19,8 mm
Wysokość:	19,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**