

Broszura informacyjna

30 25 160

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, półokrągłe szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	30 25 160
EAN	4003773035060
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	151 g
Wymiary	160 x 82 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745
Technische Attribute	
Rodzaj	2
	9,5 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	50,0 mm
Szerokość główki	16,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych