SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - 电缆夹



最佳应力缓释

优势
确保张力
一把夹钳能夹持不同尺寸的软管

应用范围
同下列组合：
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M

SILVYN® SSV/SSV-Z

产品特性
可变夹紧范围

产品结构
镀锌钢
夹紧范围可变

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 类型 ID：EC000127 ETIM 5.0 类型描述：固定夹
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class-Description: Saddle
材料:	镀锌钢

备注
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

LAPP GROUP

SILVYN® SCH

产品信息

物料编号	物料描述	夹紧范围，单位 mm	适用于 SILVYN® SI/SP/SP-PU
SILVYN® SCH			
52003130	10 - 16 S	10 - 16	10 x 14 / 11 x 14
52003140	12 - 20 S	12 - 20	12 x 16 / 13 x 16 / 14 x 18
52003160	16 - 25 S	16 - 25	16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23
52003170	20 - 32 S	20 - 32	22 x 27
52009050	25 - 40 S	25 - 40	30 x 36 / 23 x 28
52009061	35 - 50 S	35 - 50	32 x 38 / 38 x 44
52009040	40 - 60 S	40 - 60	45 x 51 / 50 x 56

Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16