

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, polyamidová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, redukční těsnicí vložka



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Dobrá chemická odolnost

Výhody

Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost

Trvalá ochrana proti vibracím

Optimální odlehčení tahu

Velké, variabilní rozsahy sevření

Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)

Oblasti použití

S redukčním těsnicím kroužkem pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

SKINTOP® STR

Konstrukce

PG připojovací závit

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG

Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor:

Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

RAL 7035 světle šedá

RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál:

Těleso: polyamid

Těsnění: CR

Zkoušky:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Krytí:

IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah:

Dynamicky: -20 °C až +80 °C

Staticky: -40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® STR**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® STR NPT stříbřitě šedá					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53015170	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53015180	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53015190	PG 48	26 - 35	65	69	14,3
SKINTOP® STR NPT černá					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53015370	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53015380	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53015390	PG 48	26 - 35	65	69	14,3
SKINTOP® STR světle šedá					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53018170	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53018180	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53018190	PG 48	26 - 35	65	69	14,3

Poslední změny (1.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

