
Lanberg



LCU6-10CC-0305-G

KABEL LAN 1GB/S



CECHY PRODUKTU:

- Kabel nieekranowany – U/UTP
- Żyły jednodrutowe wykonane z CCA
- Do użytku wewnętrznego

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Rodzaj ekranowania	U/UTP
Materiał żyły	Miedziowany (CCA)
Materiał powłoki	PVC
Klasa odporności na ogień (Euroclass)	Fca
Budowa żyły	Jednożyłowe
Grubość żyły	0,56 mm
AWG	23
Izolacja HDPE	0,93 mm
Grubość otuliny	0,54 mm
Średnica zewnętrzna	5,6 mm
Maksymalna częstotliwość pracy	do 250 MHz
Długość przewodu	305 m
Kolor	Zielony

EAN-13: 5901969439861
NR KAT.: LCU6-10CC-0305-G

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.