



Helawrap kabelskydd, material: PP

HWPP för industriella applikationer

Helawrap används till att bunta och skydda kablar inom den elektriska industrin, skåpbyggnation, maskintillverkning och fordonsindustri där rörelse och vibration är ett faktum. Helawrap är den perfekta tidsparande lösningen för industriella applikationer.

Egenskaper och fördelar

- Perfekt lösning för buntning, skydd och uppsamling av kabelbuntar
- Snabb och enkel att tillämpa
- Nötningsskydd
- Speciell profil möjliggör förgrening av kabeln vid varje punkt
- Enkel att ta bort och återanvända
- Finns i flera färger och storlekar
- Appliceringsverktyg ingår



Applikationsfilm: Helawrap



HWPP är lämplig där stor flexibilitet krävs, som t.ex. vid dörröppningar i apparatskåp.

MATERIAL	Polypropen (PP)
Temp. område	-60 °C till +110 °C (+140 °C korta stunder)
Brännbarhetsklass	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Bunt Ø max	Färg	Rulllängd	Verktyg	E-nr	Art nr.
HWPP8	9	Grå (GY)	25 m	HAT8	-	161-64102
	9	Silver (SR)	25 m	HAT8	29 989 93	161-64103
	9	Svart (BK)	25 m	HAT8	29 989 83	161-64101
	9	Vit (WH)	25 m	HAT8	29 988 96	161-64104
HWPP16	16	Grå (GY)	25 m	HAT16	-	161-64202
	16	Silver (SR)	25 m	HAT16	29 989 94	161-64203
	16	Svart (BK)	25 m	HAT16	29 989 84	161-64201
	16	Vit (WH)	25 m	HAT16	29 989 89	161-64207
HWPP20	21	Grå (GY)	25 m	HAT20	-	161-64302
	21	Silver (SR)	25 m	HAT20	29 989 95	161-64303
	21	Svart (BK)	25 m	HAT20	29 989 85	161-64301
	21	Vit (WH)	25 m	HAT20	29 989 90	161-64304
HWPP25	27	Grå (GY)	25 m	HAT25	-	161-64402
	27	Silver (SR)	25 m	HAT25	29 989 96	161-64403
	27	Svart (BK)	25 m	HAT25	29 989 86	161-64401
	27	Vit (WH)	25 m	HAT25	29 989 91	161-64407
HWPP30	32	Grå (GY)	25 m	HAT30	-	161-64502
	32	Silver (SR)	25 m	HAT30	29 989 97	161-64503
	32	Svart (BK)	25 m	HAT30	29 989 87	161-64501
	32	Vit (WH)	25 m	HAT30	29 989 92	161-64504
HWPP40	42	Svart (BK)	20 m	HAT40	-	161-64601

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.