

Flexiamant super 150x6,0x22,23 hliník, SF 27 (616754000)

Obj. číslo 616754000

EAN 4007430403353



Ilustračné zobrazenie

- Špeciálny kotúč s otvorenou štruktúrou pre vysoký uberací výkon a dobrú životnosť
- Tvrdosť: mäkké
- Najlepšie vhodné na opracovanie mazaných materiálov ako hliník, bronz, meď, mosadz
- Najvyššia pracovná rýchlosť 80 m/s
- Pozor: v uzavretých priestoroch je povinné dobré odsávanie, pretože hliníkový prach môže pri vysokých koncentráciách spôsobiť explózie!

Technické údaje

Parametre

Trieda kvality	A 36-M
Priemer x hrúbka x vŕtanie	150 x 6 x 22.23 mm
Prevedenie	zalomené
Max. počet otáčok	10200 /min
Predajná jednotka / Jednotka balenia	1 / 25