



Flätad skyddsstrumpa i Polyester, större expansion

Helagaine HEGPX

Använd Helagaine HEGPX överallt där en hög expansionsradie behövs. Helagaine HEGPX är särskilt lämplig inom fordonssektorn, tågindustrin samt vid mindre elektriska applikationer.

Egenskaper och fördelar

- Tillverkad av robust Polyester
- Mycket flexibel
- Expansionsförhållande 3:1
- Lätt att applicera över oregelbundna former
- God nötningsbeständighet



Helagaine HEGPX flätad skyddsstrumpa.

MATERIAL	Polyester (PET)
Temp. område	-50 °C till +150 °C (+220 °C korta stunder)
Smältpunkt	+250 °C
Brännbarhetsklass	UL94 V2, FMVSS-302



TYP	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Färg	Rulllängd	Rek. verktyg	Art nr.
HEGPX06	3	10	Svart (BK)	200 m	45	170-00060
HEGPX09	5	16	Svart (BK)	100 m	45	170-00090
HEGPX12	6	19	Svart (BK)	100 m	45	170-00120
HEGPX20	13	32	Svart (BK)	100 m	45	170-00200
HEGPX30	19	45	Svart (BK)	50 m	45	170-00300
HEGPX40	32	70	Svart (BK)	50 m	45	170-00400

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Klippis i önskad längd. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg	
	45 HSG0
	572

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.