



Kabelskydd för skarpa kanter

Flexiform kantskydd används för att skydda ledningar som går genom passager med skarp kant.


Egenskaper och fördelar

- Mycket flexibel
- Enkelt och säkert montage utan lim
- Lättmonterad profil för effektivt skydd
- Flexiform G51P gjord av Polyetylen ger ett bra generellt kantskydd
- Flexiform G51N gjord av PA6 ger ett mycket bra nötningskydd
- Flexiform G51T gjord av PTFE ger ett mycket bra skydd mot höga temperaturer och de flesta kemikalier



Optimalt skydd av kabel och ledningar vid plåtkanter.

Flexiform G51P Polyetylen kantskydd



Flexiform kantskydd

MATERIAL	Polyetylen (PE)
Temp. område	-30 °C till +80 °C
Brännbarhetsklass	UL94 HB




TYP	Godstjockl	Bredd (W)	Bredd (W2)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Matrl.	Färg	Förp innehåll	Art nr.
G51PAA	0,4 - 0,9	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10009
G51PA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10109
G51PB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10209
G51PC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10309
G51PD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10409
G51PE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10509
G51PF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10609
G51PG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10709
G51PH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Naturell (NA)	25 m	251-10809

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet. Flexiform kantskydd är inte självhäftande och passar därför ej för ytterkanter.



Kabelskydd för skarpa kanter

Flexiform G51N PA6 kantskydd



Flexiform kantskydd

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-60 °C till +95 °C
Brännbarhetsklass	UL94 HB




TYP	Godstjockl	Bredd (W)	Bredd (W2)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Matrl.	Färg	Förp innehåll	Art nr.
G51NA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21109
G51NB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21209
G51NC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21309
G51ND	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21409
G51NE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21509
G51NF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21609
G51NG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21709
G51NH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Naturell (NA)	25 m	251-21809

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet. Flexiform kantskydd är inte självhäftande och passar därför ej för ytterkanter.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

Flexiform G51T PTFE kantskydd



Flexiform kantskydd

MATERIAL	Polytetrafluoretylen (PTFE)
Temp. område	-60 °C till +260 °C (+35 °C korta stunder)
Brännbarhetsklass	UL94 V0



TYP	Godstjockl	Bredd (W)	Bredd (W2)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Matrl.	Färg	Förp innehåll	Art nr.
G51TA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30109
G51TB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30209
G51TC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30309
G51TD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30409
G51TE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30509
G51TF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30609
G51TG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30709
G51TH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Naturell (NA)	3 m	251-30809

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet. Flexiform kantskydd är inte självhäftande och passar därför ej för ytterkanter.