



Lampy LED SceneSwitch

LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1BC/4

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera tworzona przez ciepły blask. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać spośród kilku ustawień oświetlenia, korzystając z jednej zwykłej, świecowej lub punktowej żarówki. Nie potrzebujesz przyciemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	100000X
Dane techniczne	9.5-60W
Ustawienie typu technicznego	9.5-60 W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827/840 [CCT z 2700 K/4000 K]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Ustawienia strumienia świetlnego	806 lm
Ustawienia strumienia świetlnego (znamionowego)	806 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Ustawienia skorelowanej temperatury barwowej	2700/4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	84.84 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9.5 W
Ustawienia mocy (znamionowej)	9.5 W
Prąd lampy (Nom)	100 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Lampy LED SceneSwitch

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	matowana (FR)
---------------------	---------------

Certyfikaty i zastosowania


Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9.5 kWh

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869659837500
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW- CW FR ND 1BC/4
EAN/UPC - Produkt	8718696598375
Kod zamówienia	59837500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnątrznym	4
Materiał Nr (12NC)	929001264101
Waga netto (szt.)	0.065 kg



Rysunki techniczne



SSW EMEA Color_9.5W 827-40 800lm E27 ND

Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND 1BC/4	61 mm	111 mm

Dane fotometryczne



Lampy LED SceneSwitch

Dane fotometryczne

