



Kabel USB

Model: **AK-USB-38**



Kod produktu	AK-USB-38
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	100 W (20 V / 5 A)
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	480 Mbps
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	150 x 100 x 10 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 130 x 11 mm
Waga netto	58 g
Waga brutto	63 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137524
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel USB-C Akyga AK-USB-38 został stworzony do szybkiego ładowania urządzeń mocą **100 W**. To wysokiej jakości **1,8 m przewód** zakończony z obydwu stron wtyczkami USB Typu C. Złącza te są kompatybilne z większością dostępnych na rynku urządzeń mobilnych. Dzięki temu za pomocą jednego kabla naładujesz zarówno smartfona, bezprzewodowe słuchawki, klawiaturę, jak i laptopa. Tym samym kabel USB-C rozwiąże większość problemów związanych z plątaniną kabli w szufladzie. Co więcej, wtyczki USB wyposażono w specjalny **chip E-Mark**. Odpowiada on za dostosowywanie parametrów zasilania do aktualnie podłączonego urządzenia. Jest on niezbędny do uzyskania maksymalnej mocy podczas ładowania sprzętu zasilaczem z technologią Power Delivery.

Kabel jest kompatybilny z ładowarkami wyposażonymi w funkcję Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), jak i Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP), czy Apple (2.4 A).