

Flexiamant super 150x6,0x22,23 aluminio, SF 27 (616754000)

Nº de pedido 616754000

EAN 4007430403353



Ilustración representativa

- Disco especial de estructura abierta con una gran potencia de abrasión y buena duración
- Dureza: blanda
- Excelentemente apropiado para el tratamiento de materiales que manchan como aluminio, bronce, cobre, latón
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Atención: ¡es obligatoria una buena aspiración en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta concentración puede ocasionar explosiones!

Valores técnicos

Valores característicos

Clase de calidad	A 36-M
Diámetro x grosor x perforación	150 x 6 x 22.23 mm
Modelo	acodado
Nº revoluciones máx.	10200 /min
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 25