

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, protimatice s řeznými hranami, které proříznou izolující vrstvu a tak zajistí optimální EMC kontakt



Mechanická odolnost



Dobrá chemická odolnost

Výhody

Řezné hrany proříznou při dotahování izolující vrstvu a zajistí tak optimální kontakt
Vhodné pro všechny uzemňovací metrické vývodky a šroubení v oblasti EMC

Oblasti použití

Pro lakované, eloxované nebo práškově upravené povrchy skříní

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Materiál:

Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SKINDICHT® SM-PE-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Tloušťka mm	OK mm	Vnější Ø mm
SKINDICHT® SM-PE-M				
52103300	M 12 x 1,5	4,7	15	17,3
52103310	M 16 x 1,5	4,7	19	21,9
52103320	M 20 x 1,5	4,7	24	27,7
52103330	M 25 x 1,5	5,2	30	34,6
52103340	M 32 x 1,5	5,7	36	41,5
52103350	M 40 x 1,5	6,5	46	53,1
52103360	M 50 x 1,5	6,5	60	69,3
52103370	M 63 x 1,5	7	70	80,8
52103371	M 75 x 1,5	8	85	95
52103372	M 90 x 2	10	102	114
52103373	M 110 x 2	12	124	135

Poslední změny (1.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16