



Kabel USB

Model: **AK-USB-34**



Kod produktu	AK-USB-34
Typ produktu	Kabel USB
Napięcie wyjściowe	max. 20 V
Wyjściowe natężenie prądu	max. 5 A
Pobór mocy	max. 100 W
Ultra HD (4K)	Tak
Full HD	Tak
Długość przewodu	1.5 m
Wtyczka #1	Złącze męskie Thunderbolt 3
Wtyczka #2	Złącze męskie Thunderbolt 3
Transmisja danych	Tak
Wersja	Aktywny
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	90 x 90 x 6 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	150 x 100 x 7 mm
Waga netto	79 g
Waga brutto	83 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136794
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel Akyga® AK-USB-34 został wyposażony w dwa hybrydowe złącza **Thunderbolt 3**. Łączą one w sobie zalety dobrze wszystkim znanego złącza **USB-C** oraz korzyści płynące z wtyczki Thunderbolt. Prosty **symetryczny kształt** sprawia, że kabel jest **łatwy w obsłudze**, natomiast usprawnienia technologiczne wprowadzone przez Thunderbolt zwiększają jego możliwości ładowania. Z tego powodu kabel może posłużyć do zasilania nie tylko małych urządzeń mobilnych, takich jak smartfon, czy tablet, ale też laptopów, których zapotrzebowanie na moc wynosi nawet **100 W**. Co więcej, kabel charakteryzuje się mnogością zastosowań. Pozwoli nie tylko szybko naładować urządzenia z funkcją **Power Delivery (PD)**, w tym urządzenia marki Apple, ale też przesłać pliki lub udostępnić obraz z telefonu, bądź laptopa na telewizorze. Transfer udostępnianych danych może osiągnąć prędkość nawet **40 Gb/s**, czyli 4 razy szybciej niż w przypadku standardu USB 3.1. Natomiast przesyłany obraz może mieć **rozdzielczość 4K**, a nawet **5K**. O ile podłączone urządzenia obsługują tę jakość obrazu. To sprawia, że kabel ze złączem Thunderbolt 3 niczym nie ustępuje przewodom audio-video, takich jak DisplayPort czy HDMI. Dzięki temu możemy się cieszyć najlepszą jakością odtwarzanego obrazu i dźwięku.