


Osłona procesowa do czujników temperatury

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikacja

Wykonanie	do czujników temperatury EL = 100 mm
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa]	2,5

Dane mechaniczne

Waga [g]	296,2
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	1/2" NPS Ø 6 mm nadaje się do G1/2 i 1/2 "NPT
Przylącze procesowe	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	≤ 0,6 / -
Długość instalacyjna EL [mm]	64
Głębokość BL [mm]	101,6

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------