

Adapter USB Typu-A do 2,5 Gigabit LAN

Opis

Adapter firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego lub laptopa o jedno złącze sieciowe poprzez złącze USB Typ-A.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością od 1 Gbps do 2,5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.



Numer artykułu 66045

EAN: 4043619660452

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: ASIX AX88279
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Wspiera MAC Address Passthrough
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- USB Bus power
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 75 x 35 x 15 mm


Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS 113.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.10 lub nowszy
- Mac OS 10.6 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter 2,5 Gigabit LAN USB Typ-A
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 5 Gbps
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Linux Kernel 3.10 lub nowszy Mac OS 10.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Android 11.0 or above
Wskaźnik LED:	Link and activity

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie

Właściwości techniczne

Chipset:	ASIX AX88279
Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	15 cm
Długość:	75 mm
Szerokość:	35 mm
Wysokość:	15 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin

Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de