



HelaGuard skyddsslangar i plast

HelaGuard HG-LW PA6 tunnväggig


Passar maskinbyggnation, apparatskåp, generell konstruktion inom industrin och offentliga byggnader m.m. där lägre mekaniskt skydd krävs.

Egenskaper och fördelar

- Liten böjradie
- Mycket flexibel och högt utmattningsstal
- Hög slaghållfasthet
- Hög resistens mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Färg: svart; grå (RAL 7031) på begäran



HelaGuard PA6 HG-LW tunnväggig, mycket flexibel och används vid rörliga applikationer.



HelaGuard plastslang

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40 °C till +120 °C
Användningstemperatur i rörelse	-20 °C till +100 °C
Brännbarhetsklass	Självslocknande uppfyller EN 61386



TYP	Nom Ø	NW Ø	Ytter Ø (OD)	Inre Ø (ID)	Min. böjradie (R)	Slangvikt	Rulllängd	Färg	E-nr	Art nr.
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 02	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 03	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 04	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Svart (BK)	14 125 84	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Svart (BK)	14 125 85	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Svart (BK)	14 125 86	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Svart (BK)	14 125 87	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Svart (BK)	14 126 05	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Svart (BK)	14 126 06	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Svart (BK)	14 126 07	166-11209

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.