

1750TA

Samoblokująca złączka do smarowania wysokociśnieniowego, z 6 bolcami blokującymi

Raz zamocowana, pozostaje w osi połączona ze smarowniczką, nie musi być trzymana jak zwykle dysze.

Łatwa do odłączenia, nawet pod ciśnieniem

Gwint M10x1: odpowiedni do wszystkich typów smarownic: elektrycznych, pneumatycznych, ręcznych, itd.

Brak deformacji do 550 Bar

SAMOBLOKUJĄCA

Wytrzymuje ciśnienie do 550 Bar

		art.
	017500111	1750TA

