

SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, vernikkelde messing reduceerringen met PG verbindingsschroefdraad



Benodigde ruimte

Voordelen

Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening

Toepassing

Machines
Apparaten
Behuizingen

Opmaak

PG-schroefdraad

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal:

Vernikkeld messing

Temperatuurbereik:

-60°C tot +200°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.



SKINDICHT® MR

Artikelnummer	Artikelbenaming
SKINDICHT® MR	
52003750	MR 9/7
52003760	MR 11/7
52003770	MR 11/9
52003780	MR 13,5/7
52003790	MR 13,5/9
52003800	MR 13,5/11
52003810	MR 16/7
52003820	MR 16/9
52003830	MR 16/11
52003840	MR 16/13,5
52003850	MR 21/11
52003860	MR 21/13,5
52003870	MR 21/16
52003880	MR 29/13,5
52003890	MR 29/16
52003900	MR 29/21
52003910	MR 36/16
52003920	MR 36/21
52003930	MR 36/29
52003940	MR 42/29
52003950	MR 42/36
52003970	MR 48/36
52003980	MR 48/42

Laatste update (11.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16