



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 081306
Kod produktu: 7811150
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016072
:
Finland: 3420045
Electric numer Dania: 8212045651
Electric numer Szwecja: 2536313

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	127	81	57	ARM 0813 Szyna DIN 15
cale:	5.0	3.2	2.2	MR 75003 Śruba do tulei gwintowanej M3
				MRS 28540 Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:
Materiał:	Aluminium			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68
Kolor podstawy:	RAL 7001			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Materiał śrub do pokrywy:	Stal nierdzewna			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Kolor pokrywy:	RAL 7001			Certyfikaty:
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SGS Fimko
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwale):	-50 ... 140 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):	-60 ... 285 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F			
Akcesoria:				
AM 0813	Płyta montażowa			

127 x 81 x 51

