

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metric counter nuts for through-holes on thin-walled housings



Mekanisk resistens



God kemisk resistens

Användningsområden

Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kåpor med tunna väggar

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423

Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för
kabelskruvförband

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINDICHT® SM-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Tjocklek (mm)	Nyckelvidd (mm)	Yttre Ø (mm)
52102999	-	M 10 x 1	5	17	19,1
52103000	1460635	M 12 x 1,5	3	15	16,5
52103010	1460637	M 16 x 1,5	3	19	20,9
52103020	1460639	M 20 x 1,5	3,5	24	26,4
52103030	1460641	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	1460643	M 32 x 1,5	4	36	39,6
52103050	1460645	M 40 x 1,5	5	46	50,6
52103060	1460647	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	1460649	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	1460651	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	1460653	M 90 x 2	10	102	114
52103073	1460671	M 110 x 2	12	124	135

Senaste uppdatering (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16