

Broszura informacyjna

78 03 140

Electronic Super Knips® XL

DIN ISO 9654

- Precyzyjnie ukształtowane końcówki pozwalają ciąć także gęsto ułożone przewody o średnicy od 0,2 mm
- Twardość ostrzy ok. 54 HRC
- Stal nierdzewna



Nr art.	78 03 140
EAN	4003773081647
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	92 g
Wymiary	140 x 72 x 48 mm
Norma	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 1,2 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 0,2 – 2,1 mm
	12,3 mm
	9,2 mm
Szerokość główki	15,7 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112149

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



do przycinania równo z powierzchnią, np. opasek kablowych