

SILVYN® FPS

SILVYN® FPS to bardzo elastyczny peszel ochronny z PVC





SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K

Wodoodporność

Prowadnice łańcuchowe

Odporność na korozję

Korzyści

Stabilność wymiarów
Możliwość sprężania i rozciągania
Odporny na wiele olejów i kwasów
Hermetyczność
Odporność na korozję

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
W prowadnicach łańcuchowych (SILVYN® CHAIN)
Budowa robotów
Do połączeń ruchomych
Aplikacje wewnętrzne

Cechy produktu

Nie zawiera kadmu

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS

Budowa produktu
Izolowana PVC sprężyna z drutu stalowego
Płaszcz z miękkiego PVC

Uwaga
PU = 50 m (na zapytanie)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Szary
Materiał:	Miękkie PVC ze spiralą z izolowanego drutu stalowego
Zakres temperatury:	Od -25°C do +80°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPS

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® USK-M/US-M	Pasuje do SILVYN® LKI-M/MSK-M	Pasuje do SILVYN® USK/US/LKI/EE-K
SILVYN® FPS						
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61711630	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61711670	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61711750	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48
SILVYN® FPS 10M						
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61721710	17	12,7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61721720	19	14,7 x 19	15	-	-	13,5
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61721740	27	21,6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48

Ostania aktualizacja (23.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.